

## ACCESSOIRE RTM ET RTM LIGHT

Dans le souci de toujours vous proposer une gamme des plus complètes afin d'accompagner tous vos projets R.T.M, Matrasur Composites vous présente sa **gamme d'accessoires R.T.M et R.T.M Light** comprenant : inserts, adaptateurs, joints et profils de joints, parmi d'autres accessoires.

### Les joints et les profils de joint :




Réf. : 3391  
Profil pour empreinte de joint à lèvres.  
Rainure 26x13mm.  
Fourni en longueur de 25m.



Réf. : 3340  
Profil rouge pour empreinte de joint dynamique.  
Réutilisable.  
Fourni en longueur de 25m.



Réf. : 4530  
Profil pour réalisation du canal de circulation résine lors de la construction d'un moule. Fourni en longueur de 25m.



Réf. : 6438  
Profil pour réalisation du canal de circulation résine avec plus petite section (la moitié de celle de réf. 4530).



Réf. : 1680  
Joint pour empreinte de joint à lèvres en néoprène.  
Rainures : 26x13mm  
Fourni en longueur de 25m.



Réf. : 5895  
Joint à lèvres en silicone pour moules RTM.  
Rainures : 26x13mm.  
Fourni en longueur de 25m.



Réf. : 1114  
Joint dynamique silicone. Grande souplesse d'ajustement, ouverture sécurisée du moule. Permet une meilleure étanchéité sur les portées verticales de fermeture du moule.  
Fourni en longueur de 25m.



Réf. : 6439  
Joint en V alternatif au joint dynamique. Se monte dans le même rainurage. Joint à portée réduite.  
Bonne fermeture, même sur surfaces polluées par le gelcoat.  
Fourni en longueur de 25m.



Réf. : 2056  
Kit d'installation de joints dynamiques. Permet la connexion d'air au joint dynamique.

### Accessoires :



Réf. : 6316  
Insert universel avec clip.



Réf. : 2146-view-uni  
Piège à résine avec couvercle transparent. Corps en inox, verrouillé et jointé. Permet une déconnexion facile après polymérisation. Cap. 1 L.



Réf. : 6318  
Adaptateur pour tuyau de vide 10mm sur insert universel. Alternative au piège à résine.



Réf. : 6319 et 6319-6mm  
Adaptateur 10mm/6mm pour fixation tuyau de résine sur insert universel.



Réf. : 6315  
Adaptateur pour tube 3/4" sur moule via l'insert universel. Canule pour adaptateur : réf. 6028.

## ACCESSOIRE RTM ET RTM LIGHT

### Options :



Réf. : 3202  
Joint champignon en silicone vert pour rainures 10x5mm. Donne une espérance de vie importante au joint. Adapté pour une valeur de compression de 1mm environ. Fournie en longueur 25m.



Réf. : 0002  
Profil pour empreinte de joint champignon. Rainure : 10x5mm. Fourni en longueur de 25m.



Réf. : 6328  
Bouchon de fermeture pour insert universel.



Réf. : 0580-Uni  
**Nouveau** modèle d'éjecteur pneumatique pour insert universel avec contrôle ouverture/fermeture (réf. 1949-uni).  
Assy-0365 : kit éjecteur+insert+contrôle



Réf : 5797  
Capteur de pression dans le moule type PV Sensor. Le Kit PV Sensor complet (réf : 5801) comprend : PV Sensor, insert universel, bouchon, adaptateur, module électronique, contrôle, alimentation.



Réf : 5855  
Tête d'injection type Turbo Autosprue avec tuyau de résine fort ou en nylon (réf. : 5856)



Réf : 3228  
Pompe à vide venturi pour la fabrication de moules. Avec option pour joint dynamique : réf. : 3229.



Réf. : 3370  
Sauterelle/clamp de fermeture de moule. A visser sur cadre en bois ou à souder sur cadre métallique.



Réf : TBC-RW/AH  
Cône de centrage pour la fabrication d'un moule.



Réf : TBC-RW/AH  
Silicone de positionnement de l'insert universel sur canal de résine (pour le moment, adapté seulement au « grand » canal de résine, réf. 4530).



VGR0010 : 0,15 et 0,3 cm  
VGR0011 : 0,46 et 0,6cm  
VGR0012 : 0,8 et 0,95 cm  
Calibreurs de congé (3 références selon la taille).

### Consommables :



Réf : 0008-BOX (1mm)  
Cire calibrée en feuilles de 1 ou 2mm (réf: 0010-BOX), en boîtes de 8x 0,18m<sup>2</sup> feuilles/boîte.



Réf : NONP-0144  
Plasticine jaune. Vendue par blocs de 675g.



Réf : 1082  
Voile de verre (tooling tissue).




Réf : 0214  
Tube nylon 10mm.



Réf : 6335 (25mm)  
Bandes rowing 25mm et 50mm (réf : 6336).

**ACCESSOIRE RTM ET RTM LIGHT**

Vue globale d'un moule R.T.M équipé des accessoires proposés précédemment avec leurs références produit :



Pour plus de renseignements ou pour passer une commande, contactez le SERVICE APRES-VENTE de MATRASUR Composites :

Fabien VALCK  
Responsable SAV  
Tél. : 01 69 801 808  
Fax : 01 69 806 806  
[sav@matrasurcomposites.com](mailto:sav@matrasurcomposites.com)